

Mitutoyo**Micromètre digital pour surfaces convexes, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	421630 0-25
GTIN	4946368689302
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

L'affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier. Surfaces de mesure en carbure fritté et rodées finement, broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par vis de serrage. Pression de mesure lors de l'utilisation du limiteur de couple à friction 5 – 10 N.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage. 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.

Description technique

Plage de mesure	0 - 25 mm
Etalonnage	B1
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863

Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497445 D2
Émetteur Type S16E	498966 S16E
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497445 D1
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497445 USB2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965