

Garant**Equerre à chapeau inoxydable, précision 0, Longueur branche: 200X130mm**

Données de commande

N° commande	451020 200X130
GTIN	4045197443878
Classe d'article	41G

Description

Exécution:

Equerres de précision en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Chants et côtés finement rectifiés avec précision. Surface de contrôle finement rectifiées.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux très précis.

Précision:

DIN 875 / 0 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,007 mm.

Description technique

Section des branches	30×7 mm
Perpendicularité	0,009 mm
Longueur branche	200×130 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	0

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Equerres à chapeau

Services

EtalonnageEquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 300 mm	025000 300
Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750

Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 200X130 mm	451600 200X130
--	----------------