

**Mitutoyo****Micromètre digital pour surfaces convexes, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	421630 25-50
GTIN	4946368499819
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

**L'affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier.** Surfaces de mesure en carbure fritté et rodées finement, broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par vis de serrage. Pression de mesure lors de l'utilisation du limiteur de couple à friction 5 – 10 N.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage. 1 pile 081560 réf. 357.

**Accessoire(s):**

Câble de données 497445.

**Description technique**

Plage de mesure	25 - 50 mm
Etalonnage	B2
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863

Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

## Accessoires

Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497445 USB2
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497445 D1
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497445 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Récepteur / interface clavier USB Type	498965