

Garant**Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114150, non revêtu, Type: 1-13KB****Données de commande**

N° commande	115140 1-13KB
GTIN	4045197657619
Classe d'article	11B

Description**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu'un affûtage au sommet précis.

À partir de 2,4 mm, vaporisés.

Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Plage du foret	1 - 13 mm
Nombre de forets	29
Queue	Queue cylindrique
Ø perçage	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114150 4,2
	115140 1-13

Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114150
Type 1-13

Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,3	114150 3,3
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,8	114150 6,8
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2	114150 10,2