

Garant**Equerre plate inoxydable, précision 1, Longueur branche: 75X50mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 451030 75X50 |
| GTIN | 4045197443885 |
| Classe d'article | 41G |

Description**Exécution:**

Chants et côtés plats rectifiés avec précision. Surfaces de contrôle finement rectifiées. Equerres en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Livraison dans un coffret en plastique.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux précis.

Précision:

DIN 875 / 1 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,015 mm.

Description technique

| | |
|----------------------|----------|
| Section des branches | 15×4 mm |
| Perpendicularité | 0,014 mm |
| Longueur branche | 75×50 mm |
| Etalonnage | F1 |
| Norme | DIN 875 |
| Précision | 1 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Toutes les pièces | trempe |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Equerres plates |

Services

| | |
|--|------------|
| Étalonnage DAKKÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm | 025010 750 |
| ÉtalonnageÉquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm | 025000 100 |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Coffret en bois pour longueur branche 75X50 mm | 451600 75X50 |
|--|--------------|