

**Mitutoyo****Micromètre digital pour mesure de gorges, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	421640 0-25
GTIN	4946368689852
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

**L'affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier.** Surfaces de mesure en carbure fritté et rodées finement, broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par vis de serrage. Pression de mesure lors de l'utilisation du limiteur de couple à friction 5 – 10 N.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage. 1 pile 081560 réf. 357.

**Accessoire(s):**

Câble de données 497445.

**Description technique**

Plage de mesure	0 - 25 mm
Étalonnage	B1
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Méetrologie	numérique

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25

## Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497445 USB2
Émetteur Type S16E	498966 S16E
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Récepteur / interface clavier USB Type	498965