

Garant**Equerre à filament trempée inoxydable, précision 00, Longueur branche: 40X28mm****Données de commande**

N° commande	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Classe d'article	41G

Description**Exécution:**

Très haute précision. Avec arête de mesure biseautée sur la branche longue et courte. Acier hautement résistant entièrement trempé et sans tension. Arêtes verticales rectifiées et rodées. Surfaces planes rectifiées.

Utilisation:

Pour la construction d'outils, de gabarits et montages.

Description technique

Longueur branche courte	28 mm
Perpendicularité	0,003 mm
Section branche courte	4x3,5 mm
Longueur branche longue	40 mm
Norme	DIN 875/00
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	F1
Type de produit	Equerre à chapeau

Services

Etalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100
--	------------