

Garant**Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114150 en coffret, non revêtu, Type: 1-13****Données de commande**

N° commande	115120 1-13
GTIN	4045197024398
Classe d'article	11B

Description**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu'un affûtage au sommet précis.

À partir de 2,4 mm, vaporisés.

Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Remarque(s):

Réf. 16 – 20: forets avec queue Ø 16 mm.

Description technique

Nombre de forets	25
Plage du foret	1 - 13 mm
Par incrément de	0,5 mm
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2

Fiche technique

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 8	114150 8
---	----------

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 1	114150 1
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 9,5	114150 9,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114150 8,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5	114150 4,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 12	114150 12
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,5	114150 6,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 13	114150 13
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114150 2,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 11,5	114150 11,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 7	114150 7
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 6	114150 6
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114150 5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 11	114150 11
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,5	114150 3,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 5,5	114150 5,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114150 4
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 3	114150 3
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 7,5	114150 7,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 10,5	114150 10,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 9	114150 9
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 1,5	114150 1,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 10	114150 10
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 2	114150 2
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 12,5	114150 12,5
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-13	115470 1-13