

Garant**Equerre à chapeau inoxydable, précision 1, Longueur branche: 200X130mm**

Données de commande

N° commande	451040 200X130
GTIN	4045197444202
Classe d'article	41G

Description

Exécution:

Chants et côtés plats rectifiés avec précision. Surfaces de contrôle finement rectifiées. Equerres en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Livraison dans un coffret en plastique.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux précis.

Précision:

DIN 875 / 1 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,015 mm.

Description technique

Section des branches	30×7 mm
Perpendicularité	0,02 mm
Longueur branche	200×130 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	1

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Equerres à chapeau

Services

Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
ÉtalonnageÉquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 300 mm	025000 300

Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 200X130 mm	451600 200X130
--	----------------