

**Equerre plate Précision 2, Longueur branche: 500X250mm****Données de commande**

N° commande	452590 500X250
GTIN	4045197372185
Classe d'article	42F

**Description****Exécution:**

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

**Utilisation:**

Pour travaux courants en atelier.

**Précision:**

**DIN 875 / 2** – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

**Description technique**

Perpendicularité	0,07 mm
Section des branches	40×8 mm
Longueur branche	500×250 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	2

Type de produit

Equerres plates

**Services**ÉtalonnageEquerres plates, à chapeau et à filament  
Longueur de branche max. 750 mm

025000 750

Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision  
Longueur de branche max. 750 mm

025010 750