

**Mitutoyo****Micromètre digital avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 0-25mm**

## Données de commande

N° commande	421660 0-25
GTIN	4946368689531
Classe d'article	44A

## Description

**Exécution:**

**L'affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier.** Surfaces de mesure en carbure fritté et rodées finement, broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par vis de serrage. Pression de mesure lors de l'utilisation du limiteur de couple à friction 5 – 10 N.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage. 1 pile 081560 réf. 357.

**Accessoire(s):**

Câble de données 497445.

## Description technique

Parallélisme des surfaces de mesure	4 µm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Etalonnage	B1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25

### Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2
Émetteur Type S16E	498966 S16E
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497445 USB2
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1