

**Garant****Equerre plate inoxydable, précision 0, Longueur branche: 150X100mm****Données de commande**

N° commande	451010 150X100
GTIN	4045197444080
Classe d'article	41G

**Description****Exécution:**

Equerres de précision en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Chants et côtés finement rectifiés avec précision. Finement rectifiées côtés plats.

**Utilisation:**

Pour contrôles et travaux très précis.

**Précision:**

**DIN 875 / 0** – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,007 mm.

**Description technique**

Perpendicularité	0,008 mm
Section des branches	30×6 mm
Longueur branche	150×100 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	0

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Equerres plates

### Services

Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
ÉtalonnageEquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 300 mm	025000 300

### Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 150X100 mm	451600 150X100
--	----------------