

Mitutoyo**Micromètre digital avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	421660 25-50
GTIN	4946368689548
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

L'affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier. Surfaces de mesure en carbure fritté et rodées finement, broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par vis de serrage. Pression de mesure lors de l'utilisation du limiteur de couple à friction 5 – 10 N.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage. 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.

Description technique

Plage de mesure	25 - 50 mm
Parallélisme des surfaces de mesure	4 µm
Étalonnage	B2
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Indice de protection IP	IP 65

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497445 USB2