

Hartig

Micromètre de filetage sans touches, Plage de mesure: 25-50mm**Données de commande**

N° commande	422340 25-50
GTIN	4250099618365
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Broche de mesure trempée et rectifiée, avec perçage pour touches de mesure. Tambour micrométrique chromé antireflet. Avec limiteur de couple à friction (accouplement à friction) et entraînement rapide. Isolation thermique du col de cygne.

Utilisation:

Pour la mesure rationnelle du \varnothing des flancs de filets extérieurs. Une paire de touches (mire et pointe) est adaptée à plusieurs pas. Condition: respecter l'angle de flanc à mesurer.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50 avec 1 étalon de réglage 60°; sans touches pour filetage.

Accessoire(s):

Touches de mire et de pointe 421652.

Remarque(s):

Autres plages de mesure disponibles sur demande.

Description technique

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Pas de broche	0,5 mm
\varnothing broche	6,5 mm
\varnothing tambour micrométrique	20 mm
Plage de mesure	25 - 50 mm
Lecture	0,01 mm

Etalonnage	Prix sur demande
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Accessoires

Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 2-3 mm	421652 2-3
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 5,5-7 mm	421652 5,5-7