

Mitutoyo**Micromètre digital pour mesures de filetages, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	421650 0-25
GTIN	4946368695761
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

L'affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier. Surfaces de mesure en carbure fritté et rodées finement, broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par vis de serrage. Pression de mesure lors de l'utilisation du limiteur de couple à friction 5 – 10 N.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage. 1 pile 081560 réf. 357.

Sans touches de mesure.**Accessoire(s):**

Câble de données 497445.

Touches pour mesures de filetages 421652.

Description technique

Plage de mesure	0 - 25 mm
Étalonnage	B1
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100

Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 2-3 mm	421652 2-3
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497445 D2
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497445 USB2
Émetteur Type S16E	498966 S16E
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497445 D1
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
	421652 3,5-5

Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 3,5-5
mm
