

**Equerre plate Précision 2, Longueur branche: 75X50mm****Données de commande**

N° commande	452590 75X50
GTIN	4045197372116
Classe d'article	42F

Description**Exécution:**

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

Description technique

Section des branches	15×5 mm
Perpendicularité	0,028 mm
Longueur branche	75×50 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	2

Type de produit

Equerres plates

ServicesÉtalonnageEquerres plates, à chapeau et à filament
Longueur de branche max. 100 mm

025000 100

Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision
Longueur de branche max. 750 mm

025010 750

Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 75X50 mm

451600 75X50