

**Micromètre pour rainures, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Avec broche fixe et touches de mesure couteau. Broche et face de mesure en acier trempé, vernier et parties de lecture chromés mats.

Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Ø broche	8 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Longueur lames de mesure	6,5 mm
Pas de broche	0,5 mm
Largeur lames de mesure	0,75 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B1
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm

022000 25

Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm

022010 100