

**Equerre à chapeau Précision 2, Longueur branche: 100X70mm****Données de commande**

N° commande	452600 100X70
GTIN	4045197205773
Classe d'article	42F

**Description****Exécution:**

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

**Utilisation:**

Pour travaux courants en atelier.

**Précision:**

**DIN 875 / 2** – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

**Description technique**

Section des branches	20×5 mm
Perpendicularité	0,03 mm
Longueur branche	100×70 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	2

Type de produit	Equerres à chapeau
-----------------	--------------------

## Services

ÉtalonnageEquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100
---------------------------------------------------------------------------------------	------------

Étalonnage DAkkSÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------

## Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 100X70 mm	451600 100X70
-------------------------------------------------	---------------