

**Micromètre pour rainures, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	421900 25-50
GTIN	4045197203960
Classe d'article	42B

**Description****Exécution:**

Avec broche fixe et touches de mesure couteau. Broche et face de mesure en acier trempé, vernier et parties de lecture chromés mats.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

**Description technique**

Plage de mesure	25 - 50 mm
Pas de broche	0,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Longueur lames de mesure	6,5 mm
Largeur lames de mesure	0,75 mm
Ø broche	8 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B2
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Micromètres

**Services**Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage  
Plage de mesure maximale 100 mm

022050 100

EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de  
mesure maximale 100 mm

022040 100

**Accessoires**

Etalon de réglage Longueur totale 25 mm

421100 25