

Garant**Equerre à chapeau inoxydable, précision 1, Longueur branche: 400X265mm**

Données de commande

N° commande	451040 400X265
GTIN	4045197444233
Classe d'article	41G

Description

Exécution:

Chants et côtés plats rectifiés avec précision. Surfaces de contrôle finement rectifiées. Equerres en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Emballage de protection pour le transport.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux précis.

Précision:

DIN 875 / 1 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,015 mm.

Emballage: Boîte robuste

Etalonnage: F1

Perpendicularité: 0,03 mm

Section des branches: 45×10 mm

Description technique

Perpendicularité	0,03 mm
Section des branches	45×10 mm

Longueur branche	400×265 mm
Étalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	1
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Équerres à chapeau

Services

Étalonnage Équerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 750 mm	015020 750
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkKS Équerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	015600 750
Réétalonnage Équerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 750 mm	025000 750
Étalonnage DAkKS Équerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750

Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 400X265 mm	451600 400X265
--	----------------