

Hartig

Micromètre de filetage sans touches, Plage de mesure: 75-100mm**Données de commande**

N° commande	422340 75-100
GTIN	4250099618389
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Broche de mesure trempée et rectifiée, avec perçage pour touches de mesure. Tambour micrométrique chromé antireflet. Avec limiteur de couple à friction (accouplement à friction) et entraînement rapide. Isolation thermique du col de cygne.

Utilisation:

Pour la mesure rationnelle du \varnothing des flancs de filets extérieurs. Une paire de touches (mire et pointe) est adaptée à plusieurs pas. Condition: respecter l'angle de flanc à mesurer.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50 avec 1 étalon de réglage 60°; sans touches pour filetage.

Accessoire(s):

Touches de mire et de pointe 421652.

Remarque(s):

Autres plages de mesure disponibles sur demande.

Description technique

\varnothing broche	6,5 mm
Pas de broche	0,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
\varnothing tambour micrométrique	20 mm
Plage de mesure	75 - 100 mm
Lecture	0,01 mm

Etalonnage	Prix sur demande
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Accessoires

Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Paire de touches pour micromètres de filetage Pas 2-3 mm	421652 2-3