

**Micromètre pour rainures, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Avec broche fixe et touches de mesure couteau. Broche et face de mesure en acier trempé, vernier et parties de lecture chromés mats.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Pas de broche	0,5 mm
Plage de mesure	50 - 75 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Largeur lames de mesure	0,75 mm
Ø broche	8 mm
Longueur lames de mesure	6,5 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B2
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Micromètres

ServicesEtalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage
Plage de mesure maximale 100 mm

022050 100

EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de
mesure maximale 100 mm

022040 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 50 mm

421100 50