

Garant**Adaptateur ZeroClamp pour porte-outils SA (DIN 69871), Pour Ø plot de serrage: 120mm****Données de commande**

N° commande	360042 120
GTIN	4045197518743
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Utilisation à l'horizontale et à la verticale. Serrage de pièces via un porte-outils SA (DIN69871) (par ex. ER, OZ, etc.). Le boulon est vissé par le bas dans l'adaptateur pour la fixation du porte-outils. Idéal pour les petites pièces rondes ou à parois minces.

Adapté(s) pour:

Plots de serrage Ø 90, Ø 120 ou Ø 138 mm avec trous d'indexage.

Remarque(s):

Tirettes 360025 réf. 14M12/90 pour Ø 90 mm.

Tirettes 360025 réf. 18M16 pour Ø 120 mm.

Tirettes 360025 réf. 18M16/138 pour Ø 138 mm.
A commander séparément!

Description technique

Pour Ø plot de serrage	120 mm
Nombre d'alésages pour boulons	1
Hauteur montage H	77 mm
Série	ZeroClamp
Adapté pour	SK40
Type de produit	Porte-outils

Accessoires

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16	360025 18M16
---	--------------