



Touret à meuler double DS, 400 V, Type: DS15/300



Données de commande

N° commande	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Classe d'article	03S

Description

Exécution:

Le moteur **extrêmement silencieux** garantit une longue durée de vie, même en **fonctionnement permanent. Livrés sans meules.**

Tourets à meuler doubles 400 V triphasé (3Ph+PE - 16A), très robustes, modèles d'établi. Les surfaces d'appui robustes, la protection anti-redémarrage et les écrans de protection assurent une sécurité élevée pour l'utilisateur.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Description technique

Référence fabricant	DS15/300
Poids	80 kg
Puissance absorbée	1100 W
Vitesse de rotation max.	1450 min ⁻¹
Largeur meule T	40 mm
Ø alésage meule H	76 mm
Ø meule D	300 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Tourets à meuler doubles

Accessoires

Ecran de protection pour 077502 Type DS2	077509 DS2
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596610 NK60
Table de travail, à gauche Type AT2	077519 AT2
Support machine Pour machines DS15	077513 DS15
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596610 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596610 EK60
Table de travail à droite Type AT2	077525 AT2