


**Taquet plat, rectifié, Dim. rain. b1 de la machine et du dispositif: 20mm****Données de commande**

N° commande	375370 20
GTIN	4020772071745
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d'alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

**Utilisation:**

Les taquets plats s'utilisent sur un **dispositif de même largeur de rainure que la machine.**

**Matière(s):**

Acier C 15, cémenté.

**Précision:**

**Dim. b = ajustement h6.**

**Description technique**

Longueur	22 mm
Pour vis DIN 84, DIN 912	M6×16
Dim. rain. b <sub>1</sub> de la machine et du dispositif	20 mm
Hauteur H	10 mm
Type	6322B
Type de produit	Tasseaux en T

