


Garant**Rail de serrage multiple 80, Longueur de règle: 260mm****Données de commande**

N° commande	360080 260
GTIN	4045197479983
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées avec précision, parallélisme des mors 0,03 mm.**
- **Rails de base et mors trempés superficiellement.**
- **Construction compacte et modulaire, force de serrage élevée jusqu'à 20 kN, couple de serrage maximal de 25 Nm.**
- **Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon 200 mm) en standard ou sur étaux / plateaux à trous ou brides de serrage.**
- **La règle sur la surface du rail de base permet un positionnement rapide et répétable des éléments de serrage dans la denture du rail de serrage.**
- **Serrage aisé à l'aide d'une clé dynamométrique.**

Utilisation:

- **Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.**
- **Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou sur des tours de serrage.**

Accessoire(s):

Variantes de mors de serrage, barre magnétique, butée de pièce, voir 360084 à 360096. Clé dynamométrique 656050 réf. 60, boulon 360025 réf. 12M10, bride de serrage 360127

Remarque(s):

Clé dynamométrique, voir 656050 réf. 25, boulons 360025 réf. 12M10.

Description technique

Largeur B	80 mm
Hauteur H	35 mm
Longueur L	260 mm
Longueur de règle	260 mm
Type de produit	Rails de serrage

Accessoires

Mors plaqueur Largeur mors 80 mm	360084 80
Jeu de brides de serrage 6 pièces	360127
Mors supplémentaire Largeur mors / Matière 48STAHL mm	360090 48STAHL
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 60 Nm	656050 60
Mors fixe Largeur mors 80 mm	360086 80
Mors fixe Largeur mors 26 mm	360086 26
Mors plaqueur Largeur mors 48 mm	360084 48
Mors de base Largeur mors 80 mm	360088 80
Mors fixe Largeur mors 48 mm	360086 48
Mors supplémentaire Largeur mors / Matière 48ALU mm	360090 48ALU
Mors plaqueur Largeur mors 26 mm	360084 26
Mors de serrage parallèle Largeur mors 80 mm	360085 80
Mors supplémentaire Largeur mors / Matière 80ALU mm	360090 80ALU
Mors de serrage parallèle Largeur mors 48 mm	360085 48
Mors plaqueur Largeur mors 26DUO mm	360084 26DUO
Mors rapporté Matière ALU	360089 ALU
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10	360025 12M10