

**Equerre à chapeau Précision 2, Longueur branche: 600X300mm****Données de commande**

N° commande	452600 600X300
GTIN	4045197205841
Classe d'article	42F

Description**Exécution:**

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

Description technique

Section des branches	40×8 mm
Perpendicularité	0,08 mm
Longueur branche	600×300 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	2

Type de produit

Equerres à chapeau

ServicesÉtalonnage DAkkS
Équerre plate, à chapeau et de précision
Longueur de branche max. 750 mm

025010 750

Étalonnage
Equerres plates, à chapeau et à filament
Longueur de branche max. 750 mm

025000 750