



Rondelle Forme G, Pour filetages: M10



Données de commande

N° commande	375360 M10
GTIN	4020772081997
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

La forme G est, de par son grand diamètre, également adaptée au serrage sur des rainures de brides.

Compensation d'angle jusqu'à 3° en cas d'utilisation par jeux.

Norme:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Description technique

Ø alésage d ₂	12 mm
Epaisseur h ₄	5 mm
Ø ext. d ₅	30 mm
Pour filetages	M10
Type	6319G
Type de produit	Rondelles

