




**Taquet libre, rectifié pour l'ajustage, Dim. rain. b1 de la machine: 10mm**



## Données de commande

N° commande	375375 10
GTIN	4020772071813
Classe d'article	35A

## Description

### Exécution:

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d'alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

### Utilisation:

Les taquets libres sont à insérer latéralement dans les rainures, une fois l'alignement grossier du dispositif effectué. **Aucune saillie des taquets en T ne vient perturber le transport du dispositif et la table de la machine ne peut pas être endommagée.** 2 pièces ou 4 dans le cas d'une double fixation, suffisent par machine.

### Norme:

**DIN 6323**

### Matière(s):

Acier C 15, cémenté.

## Description technique

Hauteur H <sub>1</sub>	3,6 mm
Longueur	20 mm
Dim. rain. b <sub>2</sub> du dispositif	12 mm

Dim. rain. $b_1$ de la machine	10 mm
Hauteur H	12 mm
Type	6323
Type de produit	Tasseaux en T