


**Taquet étagé, rectifié, Dim. rain. b<sub>1</sub> de la machine: 24mm****Données de commande**

N° commande	375365 24
GTIN	4020772071622
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d'alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

**Utilisation:**

**Ces taquets en T se vissent par deux dans les rainures d'alignement normalisées (largeur 20 mm) de gabarits.** Il est possible, en changeant de taquet, d'utiliser un seul dispositif **sur plusieurs machines présentant des largeurs de rainures différentes.**

**Matière(s):**

Acier C 15, cémenté.

**Précision:**

**Dim. b = ajustement h6.**

**Remarque(s):**

**Réf. 20,** voir 375370.

**Description technique**

Pour vis DIN 84, DIN 912	M6×16
Dim. rain. b <sub>2</sub> du dispositif	20 mm
Longueur	32 mm
Dim. rain. b <sub>1</sub> de la machine	24 mm

Hauteur H	12 mm
Type	6322A
Type de produit	Tasseaux en T