

Garant**Plot de serrage ZeroClamp, Type: 138-SET****Données de commande**

N° commande	360040 138-SET
GTIN	4045197694720
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Tous les composants sont en acier inoxydable. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour montage individuel dans des dispositifs de serrage.

Livraison:

4 plots de serrage.

10 × pièces de raccordement pour le tuyau pneumatique.

Tuyau pneumatique de 1,5 m.

1 × raccord rapide 360019 réf. 10003.

1 × raccord (adapté au raccord rapide).

Remarque(s):

Des plans ou instructions de montage pour la réalisation de son propre système de serrage sont fournis. Pour le remplissage des conduits fraisés, il est possible d'utiliser par exemple une résine bicomposante.

Description technique

Ø plot de serrage d	138 mm
Trou d'indexage disponible	non
Plots de serrage 360040	138
Série	ZeroClamp
Type de produit	Plots de serrage

Accessoires

Jeu de joints Pour Ø plot de serrage 138 mm	360044 138
---	------------