

**Ecrou, Filetage: M14****Données de commande**

N° commande	375385 M14
GTIN	4020772082321
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

**Ecrous** (= hauteur 1,5 d) avec une extrémité plate pour un appui sur les rondelles 375340 et une extrémité conique pour un appui dans les rondelles à portée conique 375355 D ou 375360 G.

**Norme:**

**DIN 6330 B**

**Matière(s):**

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

**Description technique**

Filetage	M14
Ø embase	28 mm
Ouverture de clé	21 mm
Hauteur embase	4,5 mm
Sur angle e	23,4 mm
Longueur totale	21 mm

Type	6330B
Type de produit	Ecrous