



Rapporteur d'angle avec règle coulissante, Secteur gradué- \emptyset \times Longueur branche: 300X600mm



Données de commande

N° commande	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Classe d'article	42F

Description

Exécution:

Avec règle coulissante en longueur; extrémité de la règle inclinée à 45°. Secteur gradué, ajouré avec division 10 – 170°; lecture 1°. **Graduation chromée antireflets.** Avec vis de blocage.

Etalonnage: F3

Lecture: 1 degré

Erreur admissible: ± 30 degrés/minute

Description technique

\emptyset secteur gradué	300 mm
Longueur branche	600 mm
Lecture	1 degré
Erreur admissible	± 30 degrés/minute
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe

Emballage	Etui
Etalonnage	F3
Type de produit	Rapporteurs d'angles

Services

Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Rapporteurs / d'angle	015360
Etalonnage Rapporteurs / d'angle Type GRAD	025810 GRAD
Réétalonnage DAkkS Rapporteur d'angle GRAD	025820 GRAD