

**Goujon fileté DIN 6379, Filetage M × longueur L: M24X630****Données de commande**

N° commande	375380 M24X630
GTIN	4020772085056
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Filet roulé.

Utilisation:

Pour la composition de vis pour rainures en T à combiner avec les écrous en T 375315 – 375330, les écrous 375385 – 378395 et les rondelles 375340 – 375360.

Norme:

DIN 6379

Matière(s):

Acier pour traitement thermique de la classe de résistance:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Description technique

Longueur b	315 mm
Filetage	M24x630
Longueur a	595 mm
Type	6379
Type de produit	Vis