



## Rondelle Forme G, Pour filetages: M16



### Données de commande

N° commande	375360 M16
GTIN	4020772082024
Classe d'article	35A

### Description

**Exécution:**

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

**Utilisation:**

La forme G est, de par son grand diamètre, également adaptée au serrage sur des rainures de brides.

Compensation d'angle jusqu'à 3° en cas d'utilisation par jeux.

**Norme:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Description technique

Epaisseur $h_4$	7 mm
Ø alésage $d_2$	19 mm
Ø ext. $d_5$	44 mm
Pour filetages	M16
Type	6319G
Type de produit	Rondelles

