

**Equerre à chapeau Précision 2, Longueur branche: 250X165mm****Données de commande**

N° commande	452600 250X165
GTIN	4045197205803
Classe d'article	42F

Description**Exécution:**

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

Description technique

Section des branches	35×7 mm
Perpendicularité	0,045 mm
Longueur branche	250×165 mm
Etalonnage	F1
Norme	DIN 875
Précision	2

Type de produit	Equerres à chapeau
-----------------	--------------------

Services

Étalonnage DAKK Équerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
--	------------

Étalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 300 mm	025000 300
---	------------

Accessoires

Coffret en bois pour longueur branche 250X165 mm	451600 250X165
--	----------------