



Rapport d'angle de précision, Longueur de règle: 300mm



Données de commande

N° commande	453800 300
GTIN	4045197294623
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

Lecture sans erreur. Les valeurs en degrés sont bien visibles sur une graduation de $4 \times 90^\circ$. Les minutes d'angle se lisent tout aussi aisément sur un tambour micrométrique gradué en noir. Avec graduation double pour les deux sens de mesure. **Déplacement rapide et réglage de précision pour les valeurs correspondant aux minutes d'angle. Parties de lecture chromées mates antireflets.**

Livraison:

Avec 1 équerre plate 60×90 mm pour l'ajustage.

Accessoire(s):

Supports de serrage 453520 (à fixer sur les trusquins 445152 – 445222), équerre supplémentaire 453600.

Pièce(s) de rechange:

Règle 453510, loupe 453820 réf. 2.

Description technique

Longueur de règle	300 mm
Lecture	1 degrés/minute
Pas de broche	1 degré
Erreur admissible	± 2 degrés/minute
Plage de mesure	360 degré
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	F4
Type de produit	Rapporteurs d'angles

Services

Etalonnage Rapporteur angle universel Type UNI	025710 UNI
--	------------

Accessoires

Equerre supplémentaire	453600
Loupe de rechange pour rapporteur d'angle Type 2	453820 2
Support de blocage du rapporteur	453520
Règle de rechange, largeur de rainure 2,5 mm Longueur de règle 300 mm	453510 300