

**Equerre à chapeau 45°, Longueur branche: 150X100mm****Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 455700 150X100 |
| GTIN             | 4045197206060  |
| Classe d'article | 42F            |

**Description****Exécution:**

Exécution en acier. Arêtes et surfaces planes usinées avec précision.  
Tolérances angulaires basées sur la norme DIN 875/2.

**Utilisation:**

Pour traçages précis et contrôle d'angles de 45°.

**Description technique**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Section des branches    | 20x5 mm                    |
| Longueur branche courte | 100 mm                     |
| Longueur branche longue | 150 mm                     |
| Norme                   | DIN 875/2                  |
| Perpendicularité        | basées sur norme DIN 875/2 |
| Matériau                | Acier inoxydable, INOX     |
| Emballage               | Boîte robuste              |
| Etalonnage              | F5                         |

Type de produit

Equerres

**Services**EtalonnageEquerres à centrer, standard et à onglet  
Longueur de branche max. 300

025850 300