



Rapporteur d'angle universel avec loupe, Longueur de règle: 500mm



Données de commande

N° commande	453500 500
GTIN	2050001045775
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

Graduation et chiffres bien lisibles sur le cadran gradué 4×90°. Vernier et cadran gradué sur une même ligne pour garantir une **lecture sans erreur et sans parallaxe**. Disque gradué **chromé antireflets**. La règle graduée est inclinée de 45° et 60° en bout. Règle réversible permettant de se déplacer sur toute la longueur. Le cadran du vernier et la règle peuvent être bloqués à l'aide d'une vis moletée. **Réglage fin** par une vis moletée et une **loupe panoramique** permettant de voir l'ensemble du vernier.

Accessoire(s):

Supports de blocage 453520 (pour fixations sur les trusquins 445152–445222), équerre supplémentaire 453600.

Pièce(s) de rechange:

Règle 453510, loupe de rechange 453820 réf. 1.

Description technique

Longueur de règle	500 mm
Lecture	5 degrés/minute
Erreur admissible	±5 degrés/minute
Plage de mesure	360 degré
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe

Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	F4
Type de produit	Rapporteurs d'angles

Services

EtalonnageRapporteur angle universel Type UNI	025710 UNI
---	------------

Accessoires

Equerre supplémentaire	453600
Support de blocage du rapporteur	453520
Règle de rechange, largeur de rainure 2,5 mm Longueur de règle 300 mm	453510 300
Loupe de rechange pour rapporteur d'angle Type 1	453820 1