

**Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-25mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 426250 0-25 |
| GTIN | 4045197204097 |
| Classe d'article | 42B |

Description**Exécution:**

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets. **Broche rotative**, avec surface d'appui en carbure et limiteur de couple.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

Description technique

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Longueur tige de support | 17 mm |
| Plage de mesure (course) | 0 - 25 mm |
| Longueur totale | 113 mm |
| Ø broche | 6,5 mm |
| Ø tige de support | 12 mm |
| Ø tambour micrométrique | 18 mm |
| Lecture | 0,01 mm |
| Erreur admissible | 0,002 mm |
| Norme | Norme usine |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Métrologie | analogique |
| Etalonnage | B3 |

Type de produit

Butée micrométrique

Services

Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm

022280 25

Etalonnage DAkkS Butées micrométriques Plage de mesure maximale 50 mm

022290 50