

**Equerre à centrer, Longueur branche: 130mm****Données de commande**

N° commande	455000 130
GTIN	4045197205988
Classe d'article	42F

Description**Exécution:**

Modèle de précision en acier avec graduation millimétrique sur la branche. Les surfaces utiles sont finement rectifiées, les chants plats sont usinés avec précision.

Utilisation:

Pour le traçage du centre de disques et d'arbres. Mesure croisée 2 – 3 fois.

Description technique

Graduation branche	150 mm
Pour Ø max. arbre	190 mm
Erreur admissible	0,3 degrés/minute
Section des rails	15×4,0 mm
Longueur branche	130 mm
Norme	Norme usine
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Etalonnage	F5
Type de produit	Equerres à centrer

Services

Etalonnage Equerres à centrer, standard et à onglet
Longueur de branche max. 300

025850 300