

Mahr**Micromètre à indicateur de précision, Plage de mesure: 150-200mm****Données de commande**

N° commande	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Broche de mesure en acier inoxydable, trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Vernier et parties de lecture chromés mats. Avec isolant. Force de mesure constante. Contre-palpeur mobile, rétractable. Convient particulièrement aux pièces à fabriquer en série de précision.

Précision:

Indicateur de précision DIN 863 – micromètre 2 µm.

Livraison:

Avec indicateur de précision Millimes 434674 réf. 50/1.

Description technique

Lecture micromètre	0,01 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Ø broche	7,5 mm
Plage de mesure indicateur de précision	±0,05 mm
Plage de mesure	150 - 200 mm
Lecture indicateur de précision	0,001 mm

Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B14
Type de produit	Micromètres à indicateur de précision

Services

Etalonnage Micromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 200 mm	022400 200
Etalonnage DAkkSMicromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 200 mm	022410 200

Accessoires

Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------