

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur à becs, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

**Accessoire(s):**

Bagues de réglage 484030.

**Description technique**

Ø tambour micrométrique	18 mm
Plage de mesure	50 - 75 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	7 µm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4
Type de produit	Micromètre d'intérieur à becs

**Services**

EtalonnageMicromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 75 mm

022360 75

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm

484030 75

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 70 mm

484030 70

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm

484030 50

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 65 mm

484030 65

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 55 mm

484030 55

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 60 mm

484030 60