



Jauge de profondeur micrométrique, Plage de mesure: 0-100mm



Données de commande

N° commande	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Les tiges de mesure étagées de 25 mm sont changées pour obtenir les différentes profondeurs de mesure. Broche entièrement trempée et rectifiée. Semelle en acier trempé avec surface de mesure rodée, micromètre chromé mat. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction intégré.

Livraison:

Avec tiges de mesure.

Description technique

Nombre d'aiguilles de mesure	4
Ø aiguille de mesure	4,5 mm
Longueur semelle	100 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Plage de mesure	0 - 100 mm
Lecture	0,01 mm
Norme	DIN 863

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S15
Type de produit	Jauge de profondeur micrométrique

Services

Etalonnage Jeu de jauges de profondeur numériques Plage de mesure 0-100 mm	020780 0-100
---	--------------