

**Micromètre avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Classe d'article	42B

**Description****Exécution:**

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.  
Modèle avec broche rotative.

**Utilisation:**

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

**Description technique**

Parallélisme des surfaces de mesure	5 µm
Ø broche	8 mm
Pas de broche	0,5 mm
Plage de mesure	25 - 50 mm
Ø disque de mesure	20 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B2
Norme	DIN 863

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

### Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25
---	-----------