

 Mahr

## Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 30-40mm



### Données de commande

N° commande	427800 30-40
GTIN	2050001038067
Classe d'article	43A

### Description

#### Exécution:

**Construction légère en tube résistant au flambage.** Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. **Surfaces de mesure trempées et rodées sphériquement.** Vernier et parties de lecture chromés mats. A partir de la plage de mesure 100 – 125 mm, avec isolation thermique et dispositif de blocage.

#### Livraison:

Micromètre livré dans un étui.

### Description technique

Ø tambour micrométrique	12,5 mm
Ø broche	7 mm
Plage de mesure	30 - 40 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	4 µm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Etalonnage	B10
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 2 touches

---

## Services

Étalonnage Micromètres d'intérieur Plage de mesure maximale 100 mm

022440 100

Étalonnage DAkkS Micromètre d'intérieur Plage de mesure maximale 200 mm

022450 200