

**Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-25/Fmm****Données de commande**

N° commande	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets. Broche **fixe (non rotative)**, avec surface d'appui en carbure et limiteur de couple. Pour le contrôle de matériaux à surface fragile.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

Description technique

Ø tambour micrométrique	18 mm
Longueur tige de support	10 mm
Ø broche	8 mm
Longueur totale	113 mm
Ø tige de support	12 mm
Lecture	0,002 mm
Erreur admissible	0,003 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

Services

Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm	022280 25
Etalonnage DAkkS Butées micrométriques Plage de mesure maximale 50 mm	022290 50