

**Equerre à centrer, Longueur branche: 150mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 455000 150    |
| GTIN             | 4045197205995 |
| Classe d'article | 42F           |

**Description****Exécution:**

Modèle de précision en acier avec graduation millimétrique sur la branche. Les surfaces utiles sont finement rectifiées, les chants plats sont usinés avec précision.

**Utilisation:**

Pour le traçage du centre de disques et d'arbres. Mesure croisée 2 – 3 fois.

**Description technique**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Erreur admissible  | 0,3 degrés/minute      |
| Pour Ø max. arbre  | 220 mm                 |
| Graduation branche | 200 mm                 |
| Section des rails  | 15×4,0 mm              |
| Longueur branche   | 150 mm                 |
| Norme              | Norme usine            |
| Matériau           | Acier inoxydable, INOX |
| Etalonnage         | F5                     |
| Type de produit    | Equerres à centrer     |

---

## Services

Etalonnage Equerres à centrer, standard et à onglet  
Longueur de branche max. 300

025850 300