

Mahr**Micromètre à indicateur de précision sur support, Plage de mesure: 0-50mm****Données de commande**

N° commande	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Col de cygne robuste en acier, inclinable à 45° par rapport à la base robuste. Butée réglable en hauteur. Broche de mesure en acier inoxydable, trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Vernier et parties de lecture chromés mats. Avec isolant. Force de mesure constante. Contre-palpeur mobile; rétractable à l'aide du levier. Convient particulièrement aux pièces à fabriquer en série de précision et au contrôle rapide.

Précision:

Indicateur de précision DIN 863 – micromètre 2 µm.

Livraison:

Avec indicateur de précision Millimes 434674 réf. 50/1.

Description technique

Lecture micromètre	0,005 mm
Plage de mesure	0 - 50 mm
Ø tambour micrométrique	25 mm
Ø broche	7,5 mm
Plage de mesure indicateur de précision	±0,05 mm

Lecture indicateur de précision	0,001 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Etalonnage	B14
Type de produit	Micromètres à indicateur de précision

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 100 mm	022410 100
EtalonnageMicromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 100 mm	022400 100

Accessoires

Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
--	-------------