

**Micromètre à indicateur de précision, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 422500 0-25 |
| GTIN | 4059192004248 |
| Classe d'article | 43A |

Description**Exécution:**

Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée.

Avec **surfaces de mesure en carbure** finement rodées.

Broche et face de mesure en acier inoxydable.

Col de cygne et guide de broche non assemblés, mais réalisation monobloc.

Touche d'écartement rapide pour soulèvement de la face de mesure en vue de mesures répétées.

Réglable sur zéro avec une vis d'ajustement.

Repères de tolérance pour mesures go/no go.

Avec isolant. Levier pour blocage de la broche.

Légende:

Graduation au 1/1000 mm.

Bouton-pression pour retrait de la face de mesure.

Précision:

Indicateur de précision 1 µm – micromètre 2 µm.

Description technique

| | |
|---|-----------|
| Plage de mesure indicateur de précision | ±0,065 mm |
| Plage de mesure | 0 - 25 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Profondeur du col de cygne | 16 mm |
| Lecture indicateur de précision | 0,001 mm |
| Lecture micromètre | 0,01 mm |
| Norme | DIN 863 |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Méetrologie | analogique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Etalonnage | B9 |
| Type de produit | Micromètres à indicateur de précision |

Services

| | |
|---|-----------|
| EtalonnageMicromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 25 mm | 022100 25 |
|---|-----------|